

Bezpečnostní dřevěný rošt s 1×zešíkmením podélné strany a dvojitým náběhovým profilem / široká strana, Šířka 80 cm, Rošt délka: 200cm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	964852 200
GTIN	4047482094741
Třída artiklu	96C

Popis

Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. **Materiál:** V komorách sušené **lišty z bukového dřeva** jsou bezpečně spojeny minimálně třemi ocelovými lanky. Uzávěr na koncích je z mosazi čepy se závitem se šrouby s vnitřním 6hranem. **Pružné gumové patky** zabráňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. **Odolnost** vůči většině olejů a chemikáliím. **Výška:** cca 35 mm. **Hmotnost:** cca 13 kg/m². Možné **šířky roštu:** 80, 100, 120, 150 cm. Možné **délky roštu:** K dodání jsou všechny požadované délky (dbejte na meze manipulace). Čištění: Srolujte dřevěný rošt.

Zešíkmení:

Dřevěné lamely **na podélné straně** roštu jsou navíc zkoseny pod úhlem 45°.

Upozornění:

Dřevo je přírodní produkt. Výrazná kresba dřeva není důvodem k reklamaci.

Technický popis

Hmotnost	16,8 kg
Délka roštu	200 cm
Materiál	Lišty z bukového dřeva
Zešíkmení	1-stranný
Náběhový profil	2-stranný
Odolnost	vůči většině olejů a kyselin
Výška roštu	35 mm

Technický list

Atribut názvu produktu	Šířka 80 cm
Šířka roštu	80 cm
Druh produktu	Dřevěná podlážka