

## Bezpečnostní dřevěná podlážka bez zešikmení bez náběhového profilu, Šířka 100 cm, Rošt délka: 150cm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	964853 150
GTIN	4047482057104
Třída artiklu	96C

### Popis

#### Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. **Materiál:** V komorách sušené **lišty z bukového dřeva** jsou bezpečně spojeny minimálně třemi ocelovými lanky. Uzávěr na koncích je z mosazi čepy se závitem se šrouby s vnitřním 6hranem. **Pružné gumové patky** zabráňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. **Odolnost** vůči většině olejů a chemikáliím. **Výška:** cca 35 mm. **Hmotnost:** cca 13 kg/m<sup>2</sup>. Možné **šířky roštu:** 80, 100, 120, 150 cm. Možné **délky roštu:** K dodání jsou všechny požadované délky (dbejte na meze manipulace). Čištění: Srolujte dřevěný rošt.

### Technický popis

Odolnost	vůči většině olejů a kyselin
Náběhový profil	bez
Hmotnost	15,6 kg
Délka roštu	150 cm
Výška roštu	35 mm
Materiál	Lišty z bukového dřeva
Zešikmení	bez
Označení výrobce	Dřevěná podlážka
Atribut názvu produktu	Šířka 100 cm
Šířka roštu	100 cm

Druh produktu

Dřevěná podlážka