


Hranová lišta, žlutá, Typ: 0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	964559 0
GTIN	662641844735
Třída artiklu	96C

Popis

Provedení:

- **Rohož pro průmyslová pracoviště s uzavřeným protiskluzovým povrchem.**
- **13 mm silný materiál má vysoký ergonomický užitek a a protiúnavový efekt.**
- **Flexibilní nástrčný systém dlaždice 91×91 cm, vnitřní úhel (45°) a vnější úhel (22,5°) umožňují optimální přizpůsobení okolnostem na místě.**
- **Flexibilní řešení hran umožňuje vnější a vnitřní hrany.**
- **Neklouzavost R9 dle DIN 51130 a BGR 181. 100 % směs přírodní gumy pro všeobecné použití.**
- **Bez těžkých kovů a silikonu, jsou proto vhodné pro lakovny.**
- **Bez DOP, DMF substancí způsobujících rozklad ozónu.**

Hranová lišta 91 cm, nástrčné na dlaždice. Barva žlutá. Hranová lišta **bez** upevňovacích nopků.

Vhodné pro:

Okrajová lišta č. 964559 vel. 0 a 1 je vhodná pro pracovní rohož č. 964555.

Technický popis

Materiál	Směs přírodní gumy
Délka	91 cm
Typ	0
Upevňovací nopky	bez upevňovacích nopků

Označení výrobce	Skywalker HD™ Ramp Nitrile Female
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Proti únavě
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Není odolné vůči oleji
Atribut názvu produktu	žlutá
Barva	žlutá
Druh produktu	Okrajová lišta