


Závěsná regálová vana lakovaná, s mřížovým roštem, vhodné pro délku nosníků (mm) / záchytný objem (l): 2700/200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Třída artiklu	96U

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.
S pozinkovaným mřížovým roštem.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění sudů. Pro **zápalné tekutiny kategorie GHS 1 – 3, a tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.**

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Vhodné pro:

Paletové regály v hloubce 1100 mm. Vhodné pro montáž do paletových regálů č. 991202 – 991227.

Lakování:

Standardně světle modrá RAL 5012.

Technický popis

Vhodné pro délku nosníků	2700 mm
Záchytný objem	200 l
Hloubka	1250 mm
Hloubka uvnitř	915 mm
Hmotnost	151 kg

Šířka	2650 mm
Výška	130 mm
Plošné zatížení	1000 kg/m ²
Tloušťka materiálu	3 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Regálová vana