


Pracovní rohož úhel délka 91 cm, Černá, Úhel: 22,5stupeň



Údaje o objednávce

Artikové číslo	964556 22,5
GTIN	662641861268
Třída artiklu	96C

Popis

Provedení:

- **Rohož pro průmyslová pracoviště s uzavřeným protiskluzovým povrchem.**
- **13 mm silný materiál má vysoký ergonomický užitek a a protiúnavový efekt.**
- **Flexibilní nástrčný systém dlaždice 91×91 cm, vnitřní úhel (45°) a vnější úhel (22,5°) umožňují optimální přizpůsobení okolnostem na místě.**
- **Flexibilní řešení hran umožňuje vnější a vnitřní hrany.**
- **Neklouzavost R9 dle DIN 51130 a BGR 181. 100 % směs přírodní gumy pro všeobecné použití.**
- **Bez těžkých kovů a silikonu, jsou proto vhodné pro lakovny.**
- **Bez DOP, DMF substancí způsobujících rozklad ozónu.**

45° vnitřní úhel dlaždice 4,5 kg, barva černá. 22,5° vnitřní úhel dlaždice 6,4 kg, barva černá.

Vhodné pro:

Krajové lišty č. 964558 vel. 22,5IN a 22,5OUT jsou vhodné pro pracovní rohož č. 964556 vel. 22,5.

Technický popis

S bezpečnostními hranami	rozšiřitelné
Nástrčné	ano
Tloušťka	13 mm
Úhel	22,5 stupeň

Povrch	Protiskluzový povrch
Materiál	Směs přírodní gumy
Délka	91 cm
Hmotnost	6,4 kg
Vnitřní úhel	22,5 stupeň
Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51130, BGR 181	R9
Označení výrobce	Skywalker HD O-Curve (black)
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Komfort při stání	Proti únavě
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Není odolné vůči oleji
Barva	Černá
Druh produktu	Pracovní rohož