

**Garant****Upichovací planžeta Eco zesílené, levý, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w: 26/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273855 26/3L
GTIN	4045197989185
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

S chlazením Eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.  
S dodáním chladicího prostředku pro uchycení jiných výrobců.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.  
Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť. Od hloubky zápichu 19,5 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656– 273670.

**Technický popis**

Výška h <sub>1</sub>	21,4 mm
Pro maximální Ø obrobku	90 mm
Řada	Eco
Výška planžety h <sub>5</sub>	26 mm
Celková délka L	96 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne

Druh produktu

Upichovací planžeta