

Garant**Upichovací planžeta eco zesílené, pravý, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
26/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273854 26/3L
GTIN	4045197989178
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

S dodáním chladicího prostředku pro uchycení jiných výrobců.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť. Od hloubky zápichu 19,5 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656– 273670.

Technický popis

Výška h ₁	21,4 mm
Pro maximální Ø obrobku	90 mm
Výška planžety h ₅	26 mm
Řada	Eco
Celková délka L	96 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Možnost axiálního upichování

ne

Druh produktu

Upichovací planžeta