

Garant

Upichovací planžeta eco zesílené, levý, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w: 26/3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273855 26/3
GTIN	4045197989161
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

S dodáním chladicího prostředku pro uchycení jiných výrobců.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť. Od hloubky zápichu 19,5 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656– 273670.

Technický popis

Výška h ₁	21,4 mm
Výška planžety h ₅	26 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Pro maximální Ø obrobku	65 mm
Řada	Eco
Celková délka L	83,5 mm
Způsob použití	levý

Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta