

**Garant****Upichovací planžeta eco, neutrální, Typ: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273856 32/3
GTIN	4045197989369
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

S přívodem chladicí kapaliny pro upínače jiných výrobců (např. EWS).

**Použití:**

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319132 – 319133.

**Náhradní díl:**

Uzavírací šroub č. 279828 1.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

**Technický popis**

Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Řada	Eco
Pro maximální Ø obrobku	110 mm
Šířka zápichu w	3 mm

Celková délka L	150 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta