

uvex**Pár rukavic uvex C500 foam, Velikost rukavice: 8**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094550 8
GTIN	4048612015117
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

uvex C500 foam. Rukavice bez silikonu s velmi dobrou mechanickou odolností proti oděru a velmi dobrým uchopením v suchém a mírně vlhkém prostředí. Vhodné pro kontaktní teplo do 100 °C.

uvex 500 řada. Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Bez silikonu	ano
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Využití v mokřém prostředí	průměrné

Prodyšnost	dobré
Velikost rukavice	8
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Bez DMF	ne
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	5
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	2
Tepelná ochrana	není k dispozici
Hmat	velmi dobré
Řada	uvex C500
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	antracit / limetka
Norma	EN 407
Hmotnost	32,8 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání

