

## Regálová vana lakovaná, s mřížovým roštem, vhodné pro délku nosníků (mm) / záchytný objem (l): 2700/1000



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	983015 2700/1000
GTIN	2050001937681
Třída artiklu	96U

### Popis

**Provedení:**

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.  
S pozinkovaným mřížovým roštem.

**Použití:**

Pro bezpečné ukládání a plnění sudů. Pro **zápalné tekutiny kategorie GHS 1 – 3, a tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.**

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Vhodné pro:**

Paletové regály v hloubce 1100 mm. Vhodné pro paletové regály č. 991202 – 991227.

**Lakování:**

**Standardně světle modrá RAL 5012.**

### Technický popis

Záchytný objem	1000 l
Výška	435 mm
Šířka	2650 mm
Vhodné pro délku nosníků	2700 mm
Hmotnost	226 kg
Hloubka	1300 mm

Plošné zatížení	1000 kg/m <sup>2</sup>
Tloušťka materiálu	3 mm
Volba barev	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladování	Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Skladování	Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování	Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování	Skladování třída ohrožení vody 1-3
Druh produktu	Regálová vana