


## Hranová lišta, žlutá, Úhel: 45stupeň



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	964558 45
GTIN	662641856608
Třída artiklu	96C

### Popis

#### Provedení:

- **Rohož pro průmyslová pracoviště s uzavřeným protiskluzovým povrchem.**
- **13 mm silný materiál má vysoký ergonomický užitek a a protiúnavový efekt.**
- **Flexibilní nástrčný systém dlaždice 91×91 cm, vnitřní úhel (45°) a vnější úhel (22,5°) umožňují optimální přizpůsobení okolnostem na místě.**
- **Flexibilní řešení hran umožňuje vnější a vnitřní hrany.**
- **Neklouzavost R9 dle DIN 51130 a BGR 181. 100 % směs přírodní gumy pro všeobecné použití.**
- **Bez těžkých kovů a silikonu, jsou proto vhodné pro lakovny.**
- **Bez DOP, DMF substancí způsobujících rozklad ozónu.**

Nástrčné lišty hran s upevňovacími nopky 76 cm, barva žlutá. Nástrčné lišty hran s upevňovacími nopky 76 cm, barva žlutá.

#### Vhodné pro:

Krajová lišta č. 964558 vel. 45 je vhodná pro pracovní rohož č. 964556 vel. 45.

### Technický popis

Délka	76 cm
Materiál	Směs přírodní gumy

Úhel	45 stupeň
Upevňovací nopky	s upevňovacími nopky
Označení výrobce	Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Proti únavě
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Není odolné vůči oleji
Atribut názvu produktu	žlutá
Barva	žlutá
Druh produktu	Okrajová lišta