


## Pracovní rohož, 100% nitrilová guma nesnadno zápalná, Černá



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	964567
GTIN	662641780248
Třída artiklu	96C

### Popis

#### Provedení:

100 % směs nitrilové gumy, **odolná proti oleji. Nesnadno zápalná** (vhodná pro místa provádění svářečských prací). Testována na zápalnost třídy Bfl-S1 dle DINEN13501 a třídy1 dle ASTM E648-03 (NFPA253).

#### Popis:

- **Průmyslová pracovní rohož s uzavřeným protiskluzovým povrchem.**
- **Materiál o tloušťce 19 mm nabízí značné výhody z hlediska ergonomie a má účinky proti únavě.**
- **Flexibilní zásuvný systém na dlaždicích 91×91 cm umožňuje optimální přizpůsobení místním podmínkám.**
- **Flexibilní řešení hran umožňuje tvarování vnějších a vnitřních rohů.**
- **Odolnost proti skluzu R9 dle DIN 51130 a BGR 181. Vyrobeno z téměř nezničitelné gumy.**
- **Výrobek neobsahuje silikon, z tohoto důvodu je vhodný pro lakovny. Výrobek je odolný proti většině chemikálií a proti extrémním teplotám.**

#### Upozornění:

Vhodné krajové lišty pod č. 964577 a 964578 vždy vel. 0 a 1.  
Při silném jiskření je nutné zajistit dobré větrání.

### Technický popis

Šířka	91 cm
Nástrčné	ano
Tloušťka	19 mm

Bez silikonu	ano
Materiál	Nitrilová guma
Povrch	Protiskluzový povrch
Délka	91 cm
Hmotnost	12,7 kg
S bezpečnostními hranami	rozšiřitelné
Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51130, BGR 181	R9
Označení výrobce	Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Komfort při stání	Proti únavě
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Odolné proti oleji
Vlastnost materiálu	Nesnadno zápalné
Barva	Černá
Druh produktu	Pracovní rohož