


## Rohož z nitrilové gumy, otevřená, s bezpečnostními okraji, černá / oranžová, Šířka×délka: 66X102cm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	964620 66X102
GTIN	662641658141
Třída artiklu	96C

### Popis

#### Provedení:

Průmyslové podlahové rohože z nitrilové gumy s dobře viditelnými **oranžovými bezpečnostními hranami** na třech stranách.

- **Přídavné můstky na spodní straně poskytují velký „ukládací prostor“ pro nečistoty a kapaliny – povrch zůstává suchý a neklouzavý.**
- **Trvanlivá robustní nitrilová guma s vysokou odolností proti opotřebení.**
- **Silně protiskuzový povrch a bezpečná přilnavost na podlaze i za vlhka. Tloušťka: 22 mm, hmotnost: cca 13 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Odolná proti průmyslovým olejům a většině chemikálií.**
- **Ochrana proti uklouznutí zkoušena dle DIN 51130 a BGR 181.**

Rohož z nitrilové gumy s kulatými otvory.

#### Upozornění:

Zvláštní rozměry lze dodat na poptávku v rastru 30,5×30,5 cm plus 5 cm u každé okrajové lišty.

### Technický popis

Hmotnost	13 kg/m <sup>2</sup>
Materiál	Nitrilová guma
Délka	102 cm
Nástrčné	ne
Šířka	66 cm

Tloušťka	22 mm
S bezpečnostními hranami	3-stranný
Označení výrobce	Safety Stance™ Nitrile
Komfort při stání	Proti únavě
Komfort při stání	Protiskluzové
Komfort při stání	Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu	Podlaha
Vlastnost materiálu	Odolné proti oleji
Barva	černá / oranžová
Druh produktu	Pracovní rohož