

Garant**NC vysokotlaký svěrák HiPo Clamp s posilovačem, Typ: 1250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360465 1250
GTIN	4045197991256
Třída artiklu	31F

Popis**Provedení:**

- Přesnost párování 0,02 mm.
- Rozměry pro vyrovnání kompatibilní s běžnými výrobky.
- Univerzální konstrukce pro různé systémy čelistí.
- Vodicí dráha indukčně kalená.
- Zcela zakryté vřeteno (nízké nároky na čištění).
- Závitové otvory po obou stranách pro doraz obrobku.
- Včetně otvorů 18M16 pro upínací systémy s nulovým bodem – rozteč 200 mm.
- Všechny strany kromě čelní broušené: Použitelné horizontálně a postranně.
- Lze přistavět úhlový mechanismus.
- Zcela zakryté a nitridované vřeteno.
- Závit pro doraz obrobku.

Provedení reklamní text:

- Přesnost párování 0,02 mm.
- Vodicí dráha indukčně kalená.
- Včetně otvorů 18M16 pro upínací systém s nulovým bodem, rozteč 200 mm.
- Všechny strany kromě čelní broušené: použitelné horizontálně a postranně.
- Zcela zakryté a nitridované vřeteno.

Rozsah dodávky:

4 upínky a ruční klika. **Bez stupňovitých čelistí.**

Zvláštní příslušenství:

- Běžně vyráběné čelisti ve velikosti 125, např. č. 361400 – 361660, č. 362390 – 362600, č. 361295, č. 361296.
- Sada pro upevňování a vyrovnávání, č. 360530.
- Doraz obrobku, klika, č. 360555; 360800.

- **Upínací čep č. 360025.**
- **Úhlový mechanismus č. 360471.**

Upozornění:

- **Vhodné prodloužení základního tělesa 125 lze najít pod č. 360467_125 v seznamu náhradních dílů.**
- **Velikost 125X se dodává s čelistmi 361295 125 a 361296 125. Je možné použití s nastavbovými čelistmi Xpent.**
- **Vhodným prodloužením základního tělesa 160 je č. 360420 160.**

Upozornění reklamní text:

Velikost 125X se dodává s čelistmi 361295 125 a 361296 125. Je možné použití s nastavbovými čelistmi XPent.

Technický popis

r ±0,015	118 mm
o -0,02	40 mm
Vzdálenost drážky p H7	20 mm
Příčná drážka n H7	20 mm
Výška čelistí h	39,5 mm
Rozsah upínání b	0 - 182 mm
Podélná drážka l H7	20 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	HiPo
Šířka základního tělesa	125 mm
Rozsah upnutí d	131 - 313 mm
Upínací síla do maximálně	40 kN
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Celková délka L	512 mm
Délka základního tělesa a	424 mm
Výška základního tělesa C -0,02	100 mm
Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Hmotnost	35 kg
t	144 mm
Řada	HiPoClamp

Druh produktu

Strojní svěrák

Příslušenství

Stupňovitá lišta, klik systém Pro typ 125	361962 125
Základní těleso k prodloužení Pro typ 125	360467 125
Stupňovitá lišta, klik systém Pro typ 125	361952 125
Stupňovitá lišta pro stupňovitou stranu Pro typ 125	361972 125