



Pracovní podesta sklopná, oboustranně přístupná, Počet stupňů včetně platformy: 2X2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Hloubka příček / stupňů	85 mm
Pracovní výška cca	2,49 m
Počet stupňů včetně platformy	2×2
Hmotnost	5,7 kg
Výška plošiny bez zábradlí	0,49 m
Dolní, vnější šířka	0,7 m

Hloubka platformy	300 mm
Šířka platformy	600 mm
Pochůznost	oboustranný
Provedení stupátka	Stupeň
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta