



Hliníková pracovní podesta, Počet stupňů včetně platformy: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966148 4
GTIN	4003866400348
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stabilní, lehká hliníková konstrukce, 200 mm hluboké schůdky z hliníkového rýhovaného plechu, plocha ke stání 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Pracovní výška cca	2,8 m
Šířka půdorysné plochy	1,1 m
Šířka platformy	577 mm
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Hloubka půdorysné plochy	0,71 m
Výška plošiny bez zábradlí	0,8 m
Hloubka platformy	350 mm
Hmotnost	10,1 kg
Pochůznost	jednostranný

Norma	DIN EN 14183
Počet stupňů včetně platformy	4
Provedení stupátka	stupeň
Materiál	Stupeň z rýhovaného hliníkového plechu
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta

Příslušenství

Zástrčná patka Typ 1	966320 1
----------------------	----------