



## Jednostranně schůdné schůdky, Počet stupňů včetně platformy: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	966000 5
GTIN	4003866403356
Třída artiklu	96Z

### Popis

#### Provedení:

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. Velká bezpečnostní plošina (380 × 260 mm) s integrovaným spojovacím kováním, **bezpečnostním můstkem** a širokou **odkládací miskou**. Stupně o hloubce 85 mm s protiskluzovým rýhováním a patentovaným 7bodovým spojem stupeň-bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému, pevnému spojení. Dva integrované háky na kbelíky.

#### Norma:

**DIN EN 131.**

### Technický popis

Provedení stupátka	stupeň
Dolní, vnější šířka	0,49 m
K dispozici je odkládací miska	ano
Délka žebříku	1,9 m
Počet stupňů včetně platformy	5

Hmotnost	8 kg
Pracovní výška cca	3,1 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Výška platformy	1,1 m
Výška nosníku	87 mm
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Pochůznost	jednostranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík