



Hliníková pracovní podesta, Počet stupňů včetně platformy: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966148 5
GTIN	4003866400355
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stabilní, lehká hliníková konstrukce, 200 mm hluboké schůdky z hliníkového rýhovaného plechu, plocha ke stání 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Provedení stupátka	stupeň
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Pochůznost	jednostranný
Hloubka platformy	350 mm
Pracovní výška cca	3 m
Norma	DIN EN 14183
Výška plošiny bez zábradlí	0,99 m
Materiál	Stupeň z rýhovaného hliníkového plechu
Šířka půdorysné plochy	1,35 m

Šířka platformy	577 mm
Hmotnost	13,5 kg
Počet stupňů včetně platformy	5
Hloubka půdorysné plochy	0,73 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta

Příslušenství

Zástrčná patka Typ 1	966320 1
----------------------	----------