

**Oboustranně schůdné schůdky, Počet stupňů: 2X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 131.

Technický popis

Výška nosníku	87 mm
Pracovní výška cca	2,25 m
Hmotnost	4,5 kg
Zajištění v rozevřeném stavu	oboustranné tuhé spojení
Počet stupňů	2x3
Dolní, vnější šířka	0,41 m

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Délka žebříku	0,74 m
Provedení stupátka	stupeň
Pochůznost	oboustranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík