



Pracovní podesta sklopná, oboustranně přístupná, Počet stupňů včetně platformy: 2X3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Pochůznost	oboustranný
Výška plošiny bez zábradlí	0,74 m
Dolní, vnější šířka	0,75 m
Pracovní výška cca	2,74 m
Hmotnost	7,9 kg
Počet stupňů včetně platformy	2x3

Provedení stupátka	Stupeň
Hloubka platformy	300 mm
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Šířka platformy	600 mm
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta