



Pracovní podesta sklopná, oboustranně přístupná, Počet stupňů včetně platformy: 2X4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Hmotnost	10,3 kg
Šířka platformy	600 mm
Pochůznost	oboustranný
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Pracovní výška cca	2,99 m
Hloubka platformy	300 mm

Provedení stupátka	Stupeň
Počet stupňů včetně platformy	2×4
Výška plošiny bez zábradlí	0,99 m
Dolní, vnější šířka	0,8 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta