

**Oboustranně schůdné schůdky, Počet stupňů: 2X5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Třída artiklu	96Z

**Popis****Provedení:**

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

**Norma:**

**DIN EN 131.**

**Technický popis**

Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Provedení stupátka	stupeň
Zajištění v rozevřeném stavu	oboustranné tuhé spojení
Délka žebříku	1,2 m
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694

Výška nosníku	87 mm
Pracovní výška cca	2,65 m
Počet stupňů	2×5
Dolní, vnější šířka	0,45 m
Hmotnost	7,5 kg
Pochůznost	oboustranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík