




Pracovní podesta, jednotlivý modul, Typ: B



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966150 B
GTIN	4003866402601
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Mimořádně tuhé spojení, celá konstrukce z lehkého kovu odolná proti korozi a povětrnostním vlivům. Stupně z rýhovaného hliníkového plechu 555×250 mm. Modulární konstrukce pro měnitelné a rozšířitelné konfigurace. Nastavbové moduly ve 4 různých výškách. Jako dvoustupňový základní modul až se třemi nastavnými stupni se hodí pro mobilní použití. Nastavba možná od modulu typu B.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Výška plošiny bez zábradlí	0,4 m
Pracovní výška	2,4 m
Hmotnost jednotlivého modulu	4,8 kg
Šířka příčky / stupně	555 mm
Norma	DIN EN 14183
Provedení stupátka	stupeň
Hloubka příček / stupňů	250 mm

Kombinace modulů	B
Hloubka podesty	0,55 m
Materiál	Celá konstrukce z lehkého kovu, stupně z rýhovaného hliníkového plechu
Pochůznost	jednostranný
Počet stupňů včetně platformy	2
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta