



Jednostranně schůdné schůdky, Počet stupňů včetně platformy: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966000 7
GTIN	4003866403370
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. Velká bezpečnostní plošina (380 × 260 mm) s integrovaným spojovacím kováním, **bezpečnostním můstkem** a širokou **odkládací miskou**. Stupně o hloubce 85 mm s protiskluzovým rýhováním a patentovaným 7bodovým spojem stupeň-bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému, pevnému spojení. Dva integrované háky na kbelíky.

Norma:

DIN EN 131.

Technický popis

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Výška nosníku	87 mm
K dispozici je odkládací miska	ano
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů

Hloubka příček / stupňů	85 mm
Hmotnost	10,5 kg
Výška platformy	1,55 m
Počet stupňů včetně platformy	7
Dolní, vnější šířka	0,54 m
Pracovní výška cca	3,55 m
Provedení stupátka	stupeň
Délka žebříku	2,35 m
Pochůznost	jednostranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík