



Nosnost schodišťové plošiny 300 kg, vstup z jedné strany, možný počet schůdků 2 – 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966190 5
GTIN	4003866555239
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Sloupky s vysoce pevných hliníkových protlačovaných profilů s kanálky pro pružnou montáž. Dodávka neobsahuje madla a plošinové zábradlí. K dostání pod č. 966196 a č. 966198. Sklon schodiště 45°. Délka plošiny 400 mm. Obklad stupňů rýhovaný hliník. Podpěry vybavené kolečky.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Technický popis

Délka platformy	400 mm
Provedení stupátka	stupeň
Materiál	Nosníky z vysoce pevných protlačovaných hliníkových profilů
Sklon schodiště	45 stupeň
Vyložení	1541 mm
Hmotnost	46 kg
Počet stupňů včetně platformy	5

Výška plošiny bez zábradlí	0,99 m
Norma	DIN EN ISO 14 122
Pochůznost	jednostranné
Šířka příčky / stupně	600 mm
Kolečka	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	300 kg
Atribut názvu produktu	Šířka stupňů 600 mm
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Podestové schůdky