

**Víceúčelový žebřík 3dílný, Počet příček: 3X8****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 966120 3X8 |
| GTIN | 4003866415380 |
| Třída artiklu | 96Z |

Popis**Provedení:**

Příčky a madla z lisovaných hliníkových profilů. Spojení příček a bočnic pomocí vysoce pevného lemování. Zajištění rozevřeného stavu pomocí vysoce pevných perlonových popruhů a navíc 1 tuhé spoje. Konstrukce kování, obepínající madlo (vyměnitelné). Vrchní žebřík se zásuvnými háky a pojistkou proti zvednutí. Optimální stabilita díky velmi široké příčné traverze. Lze použít na schodech, horní díl lze použít také odděleně jako příložný žebřík.

Norma:**DIN EN 131.****Technický popis**

| | |
|--|--------|
| Šířka příčné traverzy | 1 m |
| Provedení stupátka | Příčle |
| Délka jako 2dílný příložný žebřík a dvojdílný žebřík s nástavcem | 4,1 m |
| Počet stupňů | 3x8 |

| | |
|--|---|
| Norma | DIN EN 131-2 |
| Hmotnost | 17,5 kg |
| Výška nosníku | 73 mm |
| Délka dílů žebříku | 2,45 m |
| Délka žebříku ve vysunutém stavu | 5,8 m |
| Materiál | Příčle a bočnice z lisovaných hliníkových profilů |
| Maximální pracovní délka jako 3dílný příložný žebřík cca | 6,65 m |
| Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg |
| Druh produktu | Víceúčelový žebřík |