

**Příložný stoupací žebřík, Počet stupňů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966080 10
GTIN	4003866403806
Třída artiklu	96Z

**Popis****Provedení:**

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. 85 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnic. Mimořádně lehké, a proto lehce přenosné s hladkou, snadno uchopitelnou vnější stranou bočnic. **Vnější šířka: 400 mm.**

**Norma:**

**DIN EN 131.**

**Technický popis**

Délka žebříku	2,54 m
Pracovní výška cca	3,45 m
Počet stupňů	10
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Hmotnost	7,2 kg
Provedení stupátka	Stupeň

Norma	DIN EN 131-2
Šířka	400 mm
Výška nosníku	87 mm
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Příložný žebřík