

**Víceúčelový žebřík 3dílný, Počet příček: 3X10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Příčky a madla z lisovaných hliníkových profilů. Spojení příček a bočnic pomocí vysoce pevného lemování. Zajištění rozevřeného stavu pomocí vysoce pevných perlonových popruhů a navíc 1 tuhé spoje. Konstrukce kování, obepínající madlo (vyměnitelné). Vrchní žebřík se zásuvnými háky a pojistkou proti zvednutí. Optimální stabilita díky velmi široké příčné traverze. Lze použít na schodech, horní díl lze použít také odděleně jako příložný žebřík.

Norma:**DIN EN 131.****Technický popis**

Provedení stupátka	Příčle
Délka žebříku ve vysunutém stavu	6,9 m
Délka jako 2dílný příložný žebřík a dvojdílný žebřík s nástavcem	4,95 m
Počet stupňů	3×10

Šířka příčné traverzy	1,1 m
Výška nosníku	85 mm
Hmotnost	23,3 kg
Délka dílů žebříku	3 m
Norma	DIN EN 131-2
Materiál	Příčle a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Maximální pracovní délka jako 3dílný příložný žebřík cca	7,7 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Víceúčelový žebřík