

**Příložený stoupací žebřík, Počet stupňů: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966080 12
GTIN	4003866403820
Třída artiklu	96Z

**Popis****Provedení:**

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. 85 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnic. Mimořádně lehké, a proto lehce přenosné s hladkou, snadno uchopitelnou vnější stranou bočnic. **Vnější šířka: 400 mm.**

**Norma:**

**DIN EN 131.**

**Technický popis**

Provedení stupátka	Stupeň
Pracovní výška cca	3,9 m
Norma	DIN EN 131-2
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Výška nosníku	87 mm
Hmotnost	8,5 kg

Šířka	400 mm
Počet stupňů	12
Délka žebříku	2,99 m
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Příložný žebřík