

**Víceúčelový žebřík 3dílný, Počet příček: 3X12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Třída artiklu	96Z

**Popis****Provedení:**

Příčky a madla z lisovaných hliníkových profilů. Spojení příček a bočnic pomocí vysoce pevného lemování. Zajištění rozevřeného stavu pomocí vysoce pevných perlonových popruhů a navíc 1 tuhé spoje. Konstrukce kování, obepínající madlo (vyměnitelné). Vrchní žebřík se zásuvnými háky a pojistkou proti zvednutí. Optimální stabilita díky velmi široké příčné traverze. Horní žebřík nelze sejmout a použít samostatně.

**Norma:****DIN EN 131.****Technický popis**

Délka jako 2dílný příložný žebřík a dvojdílný žebřík s nástavcem	6,1 m
Norma	DIN EN 131-2
Délka dílů žebříku	3,55 m
Výška nosníku	98 mm

Hmotnost	28,8 kg
Provedení stupátka	Příčle
Počet stupňů	3×12
Délka žebříku ve vysunutém stavu	8,6 m
Šířka příčné traverzy	1,2 m
Materiál	Příčle a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Maximální pracovní délka jako 3dílný příložný žebřík cca	9,35 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Víceúčelový žebřík