

**Příložný stoupací žebřík, Počet stupňů: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966080 14
GTIN	4003866403844
Třída artiklu	96Z

**Popis****Provedení:**

Stupně a madla z lisovaných hliníkových profilů. 85 mm hluboké stupně s protiskluzovými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnic. Mimořádně lehké, a proto lehce přenosné s hladkou, snadno uchopitelnou vnější stranou bočnic. **Vnější šířka: 400 mm.**

**Norma:**

**DIN EN 131.**

**Upozornění:**

Dle DIN EN 131 s příčnou traverzou.

**Technický popis**

Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Provedení stupátka	Stupeň
Norma	DIN EN 131-2
Pracovní výška cca	4,35 m

Šířka	400 mm
Výška nosníku	87 mm
Délka žebříku	3,42 m
Hmotnost	11,4 kg
Počet stupňů	14
Hloubka příček / stupňů	85 mm
Počet příčných traverz	1
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Příložný žebřík