




Pracovní podesta, jednotlivý modul, Typ: F



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966150 F
GTIN	4003866402656
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Mimořádně tuhé spojení, celá konstrukce z lehkého kovu odolná proti korozi a povětrnostním vlivům. Stupně z rýhovaného hliníkového plechu 555×250 mm. Modulární konstrukce pro měnitelné a rozšířitelné konfigurace. Nastavbové moduly ve 4 různých výškách. Jako dvoustupňový základní modul až se třemi nastavnými stupni se hodí pro mobilní použití. Nastavba možná od modulu typu B.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Provedení stupátka	stupeň
Norma	DIN EN 14183
Hmotnost jednotlivého modulu	5,5 kg
Hmotnost kombinace modulů	19,5 kg
Pracovní výška	2,99 m
Hloubka podesty	1,3 m
Hloubka příček / stupňů	250 mm

Šířka příčky / stupně	555 mm
Kombinace modulů	B+D+E+F
Materiál	Celá konstrukce z lehkého kovu, stupně z rýhovaného hliníkového plechu
Výška plošiny bez zábradlí	0,99 m
Pochůznost	jednostranný
Počet stupňů včetně platformy	5
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta