



Bezpečnostní schůdky bez třmenů, jednostranně schůdné, Počet stupňů včetně platformy: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966005 3
GTIN	4003866414918
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. 205 mm hluboké stupně s protiskluzovým rýhováním. Stabilní postavení díky tlakovému vyztužení a protiskluzovým nohám žebříku.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Počet stupňů včetně platformy	3
Dolní, vnější šířka	0,57 m
Hloubka příček / stupňů	205 mm
Provedení stupátka	Stupeň
Výška plošiny bez zábradlí	0,66 m
Pracovní výška cca	2,65 m
Pochůznost	jednostranný

Hmotnost	7 kg
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Bezpečnostní skládací schůdky