

**Oboustranně schůdné schůdky, Počet stupňů: 2X10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. Velká plošina s integrovaným spojovacím kováním. 85 mm hluboké stupně s protiskluznými drážkami a patentovaným 7-bodovým spojem stupňů a bočnice. Optimální stabilita díky oboustrannému tuhému spojení.

Norma:

DIN EN 131.

Technický popis

Hloubka příček / stupňů	85 mm
Dolní, vnější šířka	0,56 m
Délka žebříku	2,35 m
Výška nosníku	87 mm
Provedení stupátka	stupeň
Pracovní výška cca	3,75 m

Zajištění v rozevřeném stavu	oboustranné tuhé spojení
Počet stupňů	2×10
Materiál	Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Hmotnost	15,5 kg
Pochůznost	oboustranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík