

**Schůdky s příčkami, plný plast, oboustranně schůdné, Počet příček: 2X8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966060 2X8
GTIN	4003866412570
Třída artiklu	96Z

**Popis****Provedení:**

Postranice a příčky (30×30 mm) z plastu, zesíleného sklolaminátem pro zvláště vysokou chemickou odolnost. Zajištění v rozevřeném stavu díky vysoce pevným perlonovým popruhům. Vyměnitelné plastové patky pro bezpečné stání.

**Použití:**

Bezpečnostní žebřík pro speciální použití v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v elektrárnách, plynárnách a vodárnách.

**Norma:**

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

**Technický popis**

Pracovní výška cca	3,65 m
Hmotnost	13,8 kg

Hloubka příček / stupňů	30 mm
Materiál	Bočnice a příčle z plastu zesíleného skelnými vlákny
Zajištění v rozevřeném stavu	pomocí vysoce pevných perlonových popruhů
Dolní, vnější šířka	0,6 m
Provedení stupátka	Příčle
Délka žebříku	2,44 m
Vysoká odolnost vůči chemikáliím	ano
Norma	DIN EN 61478
Počet stupňů	2×8
Pochůznost	oboustranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík