

**Garant****Víceúčelový základní regál, Hloubka 600 mm, Výška: 2500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990020 2500
GTIN	4045197518255
Třída artiklu	911

**Popis****Provedení:**

**Velmi stabilní čtyřhranné rámové stojiny** 40×40×2 mm, ve vzdálenosti 40 : 40 mm se závěsnými drážkami pro přizpůsobení přihrádek skladovanému materiálu. Stojiny s plastovou patkou. **Police se zvláště velkou nosností** ze silného ocelového plechu s postranními plochami zahnutými dovnitř. **Zatížení pole:** Při vzdálenosti polic 600 mm je maximální zatížení pole 1375 – 5500 kg.

**Použití:**

Ideální pro průmysl, řemesla, obchod, administrativu, archivy atd. Rozměry odpovídají běžně dostupným skladovacím boxům z kovu a plastu – nejlépe využitě místo. Lze uspořádat jako jednotlivý, řadový nebo dvojitý regál. **Jednoduchá, rychlá a přesná montáž bez šroubových spojů**, přihrádky se pouze zavěsí a upevní pomocí příslušných kuželových kolíků (č. 968420).

**Lakování:**

Stojiny regálů černá RAL 9005, police světle šedá, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **Skladové boxy pro osazení univerzálními regály najdete ve skupině 96.**
- **Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Maximální zatížení pole při vzdálenosti polic 600 mm	1375 - 5500 kg
Šířka montážního rozměru základního regálu	1058 mm
Montáž pomocí zasouvání	ano
Nástavba regálu	Základní regál
Výška regálů	2500 mm
Počet regálových stojanů	4
Zákaznická montáž	ano
Police šířka světly rozměr	950 mm
Výška montážního rozměru základního regálu	2504 mm
Počet polic	6
Police šířka	1000 mm
Způsob upevnění polic	Kuželové kolíky
Hloubka polic	600 mm
Hloubka regálu	600 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	180 kg
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Atribut názvu produktu	Hloubka 600 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Police jednotlivá se 4 nosníky a 4 klíny Hloubka 600 mm	990060 600
Regálová stojina s plastovou patkou, kus Výška 2500 mm	990050 2500
Sada klínů a kuželových kolíků pro univerzální regál	968420