



Bezpečnostní schůdky s třmenem, jednostranně schůdné, Počet stupňů včetně platformy: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966010 3
GTIN	4003866414932
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. 205 mm hluboké stupně s protiskluzovým rýhováním. Stabilní postavení díky tlakovému vyztužení a protiskluzovým nohám žebříku. Navíc s vysokým bezpečnostním třmenem. Dodatečně s kolečky.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Kolečka	ano
Hmotnost	8,5 kg
Pracovní výška cca	2,65 m
Počet stupňů včetně platformy	3
Pochůznost	jednostranný
Výška plošiny bez zábradlí	0,66 m

Dolní, vnější šířka	0,57 m
Hloubka příček / stupňů	205 mm
Provedení stupátka	Stupeň
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Bezpečnostní skládací schůdky