

Garant

Boční stěna s upevňovacím materiálem, sada, Hloubka 400 mm, Výška: 2000mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990100 2000
GTIN	4045197518118
Třída artiklu	91I

Popis**Provedení:**

S □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háčků a držáků a příslušenství pro děrované stěny. Tuto naleznete ve skupině 95. Boční stěna se skládá ze dvou děrovaných stěn, které se připevní na sebe. Dodává se kompletně s upevňovacím materiálem.

Použití:

K zakrytí boční strany na konci regálu (nelze montovat mezi dva regály). K zakrytí kompletního regálového pole zprava i zleva se musí objednat 2 boční stěny.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Nástavba boční stěny	dvoudílné
Šířka	400 mm
Vhodné pro výšku regálu	2000 mm
Vhodné pro zásuvný regál s policemi	ano

Vstavbu lze provést jako dělicí příčku	ne
Zákaznická montáž	ano
Vhodné pro hloubku regálu	400 mm
V dodávce je obsažen montážní materiál	ano
Oblast použití	Regál s policemi
Výška	2000 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Boční stěna