



Hliníková pracovní podesta, Počet stupňů včetně platformy: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966148 3
GTIN	4003866400331
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stabilní, lehká hliníková konstrukce, 200 mm hluboké schůdky z hliníkového rýhovaného plechu, plocha ke stání 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Hmotnost	7,8 kg
Pracovní výška cca	2,6 m
Materiál	Stupeň z rýhovaného hliníkového plechu
Počet stupňů včetně platformy	3
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Šířka půdorysné plochy	0,87 m
Pochůznost	jednostranný
Výška plošiny bez zábradlí	0,6 m
Hloubka platformy	350 mm

Provedení stupátka	stupeň
Norma	DIN EN 14183
Hloubka půdorysné plochy	0,69 m
Šířka platformy	577 mm
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta

Příslušenství

Zástrčná patka Typ 1	966320 1
----------------------	----------