

**Schůdky s příčkami, plný plast, oboustranně schůdné, Počet příček: 2X14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966060 2X14
GTIN	4003866412600
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Postranice a příčky (30×30 mm) z plastu, zesíleného sklolaminátem pro zvláště vysokou chemickou odolnost. Zajištění v rozevřeném stavu díky vysoce pevným perlonovým popruhům. Vyměnitelné plastové patky pro bezpečné stání.

Použití:

Bezpečnostní žebřík pro speciální použití v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v elektrárnách, plynárnách a vodárnách.

Norma:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Technický popis

Hmotnost	24,6 kg
Norma	DIN EN 61478

Hloubka příček / stupňů	30 mm
Počet stupňů	2×14
Zajištění v rozevřeném stavu	pomocí vysoce pevných perlonových popruhů
Dolní, vnější šířka	0,77 m
Materiál	Bočnice a příčle z plastu zesíleného skelnými vlákny
Provedení stupátka	Příčle
Pracovní výška cca	5,2 m
Vysoká odolnost vůči chemikáliím	ano
Délka žebříku	4,12 m
Pochůznost	oboustranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Dvojitý žebřík