

Garant

Boční stěna s upevňovacím materiálem, sada, Hloubka 500 mm, Výška: 2500mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990105 2500
GTIN	4045197518149
Třída artiklu	911

Popis**Provedení:**

S □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háčků a držáků a příslušenství pro děrované stěny. Tuto naleznete ve skupině 95. Boční stěna se skládá ze dvou děrovaných stěn, které se připevní na sebe. Dodává se kompletně s upevňovacím materiálem.

Použití:

K zakrytí boční strany na konci regálu (nelze montovat mezi dva regály). K zakrytí kompletního regálového pole zprava i zleva se musí objednat 2 boční stěny.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Vhodné pro zásuvný regál s policemi	ano
Vestavbu lze provést jako dělicí příčku	ne
Zákaznická montáž	ano
Šířka	500 mm

Nástavba boční stěny	dvoudílné
Vhodné pro výšku regálu	2500 mm
Vhodné pro hloubku regálu	500 mm
V dodávce je obsažen montážní materiál	ano
Oblast použití	Regál s policemi
Výška	2500 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm
Druh produktu	Boční stěna