

Přídavný regál se širokým rozpětím, hloubka 1000 mm, Výška / šířka police: 2500/2500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	991005 2500/2500
GTIN	4004514225474
Třída artiklu	960

Popis

Provedení:

Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 – 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. **Zatížení police** maximálně 1050 kg, **zatížení pole** maximálně 3500 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

Použití:

Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.**
- **Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.**

- Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Police šířka	2500 mm
Zatížení police	1050 kg
Šířka montážního rozměru přídavného regálu	2557 mm
Materiál úložné úrovně	Dřevotřísková deska
Počet skladovacích úrovní dřevotřísková deska	4
Zákaznická montáž	ano
Hloubka polic	1000 mm
Výška	2500 mm
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Šířka	2557 mm
Hloubka	1000 mm
Hloubka regálu	1000 mm
Šířka regálu	2500 mm
Výška regálů	2500 mm
Tloušťka desky	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Zásuvný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	hloubka 1000 mm
Druh produktu	Regál s velkým rozpětím