



Podestový žebřík, Počet stupňů včetně platformy: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966220 6
GTIN	4003866419746
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Praktické mobilní žebříky s plošinou, universálně použitelné. Hloubka stupňů 200 mm (sklon schůdků 60°).

Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) včetně dolní a kolenní lišty.

Čtyři odpružená říditelná kolečka Ø 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornění:

- **Zábradlí není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.**
- **Dodávka v demontovaném stavu.**

Technický popis

Šířka platformy	600 mm
Výška plošiny bez zábradlí	1,44 m
Hloubka platformy	800 mm
Pochůznost	jednostranný

Hloubka půdorysné plochy	1,81 m
Sklon schodiště	60 stupeň
Ø říditelných koleček	125 mm
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Norma	DIN EN 131-7
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet stupňů včetně platformy	6
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Šířka půdorysné plochy	0,93 m
Hmotnost	38,4 kg
Se zábradlím pro plošinu	ano
Provedení stupátka	stupeň
Lišta ve výši kolen	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Podestové schůdky