

**Podestový žebřík, Počet stupňů včetně platformy: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966220 7
GTIN	4003866419753
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Praktické mobilní žebříky s plošinou, universálně použitelné. Hloubka stupňů 200 mm (sklon schůdků 60°).

Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) včetně dolní a kolenní lišty.

Čtyři odpružená říditelná kolečka Ø 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornění:

- **Zábradlí není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.**
- **Dodávka v demontovaném stavu.**

Technický popis

Hloubka platformy	800 mm
Se zábradlím pro plošinu	ano
Norma	DIN EN 131-7
Počet říditelných koleček s brzdou	2

Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Ø říditelných koleček	125 mm
Pochůznost	jednostranný
Šířka půdorysné plochy	0,98 m
Hloubka půdorysné plochy	1,99 m
Šířka platformy	600 mm
Počet stupňů včetně platformy	7
Hmotnost	41,8 kg
Výška plošiny bez zábradlí	1,68 m
Sklon schodiště	60 stupeň
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Provedení stupátka	stupeň
Lišta ve výši kolen	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Podestové schůdky