



## Skládací lešení, normální provedení, Výška platformy: 900/A mm



### Údaje o objednávce

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 966310 900/A  |
| GTIN             | 4003866537600 |
| Třída artiklu    | 96Y           |

### Popis

#### Provedení:

Šířka lešení 0,68 m; délka lešení 1,80 m. Možnost rozšíření pomocí sériových dílů. Základní skládací modul pro rychlou stavbu a demontáž. Minimální nároky na místo při přepravě a skladování. Ø koleček 125 mm s čepy. Plošina **bez** prostupné klapky.

#### Popis:

**Program Z 600 / Z 500**

#### Charakteristika:

**Program Z 600 / Z 500**

#### Norma:

**DIN EN 1004**

Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 200 kg

Pracovní výška cca: 2,9 m

Výška lešení: 1,9 m

Hmotnost: 33,3 kg

### Technický popis

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ø říditelných koleček | 125 mm |
|-----------------------|--------|

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Norma                             | DIN EN 1004              |
| Výška platformy                   | 900 mm                   |
| Hmotnost                          | 33,3 kg                  |
| Šířka lešení                      | 0,68 m                   |
| Délka lešení                      | 1,8 m                    |
| Pracovní výška cca                | 2,9 m                    |
| Provedení platformy               | bez prostupového poklopu |
| Výška lešení                      | 1,9 m                    |
| Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 200 kg                   |