


Garant

Přídavný regál na pořadače s 1 sloupkovým rámem, Hloubka 325 mm, Výška: 1200mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 990405 1200 |
| GTIN | 4045197517838 |
| Třída artiklu | 91I |

Popis**Provedení:**

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. **Police** z pozinkovaného plechu, **s drážkami pro zasouvání dělicích příček** se sraženou dorazovou lištou proti prokluzování.

Lakování:

Sloupkový rám signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak**. Páry traverz **vždy** antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

- **Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti překlopení.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

| | |
|----------------|-----|
| Dorazová lišta | ano |
|----------------|-----|

| | |
|--|--|
| Hloubka | 325 mm |
| Šířka montážního rozměru přídatného regálu | 975 mm |
| Počet polic | 3 |
| Maximální zatížení pole | 900 kg |
| Výška | 1200 mm |
| Police šířka | 946 mm |
| Police šířka světlý rozměr | 900 mm |
| Vhodná pro počet pořadačů | 30 |
| Šířka | 975 mm |
| Počet profilových rámců | 1 |
| Hloubka polic | 325 mm |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 120 kg |
| Výškové nastavení v rastru | 40 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | Hloubka 325 mm |
| Druh produktu | Regál na pořadače |

Příslušenství

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Sada příček 5dílná | 990450 |
| Police, pozinkovaná, s párem traverz | 990430 |