

**Garant**

**Přídavný regál na pořadače s 1 sloupkovým rámem, Hloubka 325 mm, Výška: 2000mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990405 2000
GTIN	4045197517845
Třída artiklu	911

**Popis****Provedení:**

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. **Police** z pozinkovaného plechu, **s drážkami pro zasouvání dělicích příček** se sraženou dorazovou lištou proti prokluzování.

**Lakování:**

Sloupkový rám signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak**. Páry traverz **vždy** antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

- **Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti překlopení.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

**Technický popis**

Počet polic	5
-------------	---

Hloubka	325 mm
Dorazová lišta	ano
Police šířka	946 mm
Šířka montážního rozměru přídatného regálu	975 mm
Počet profilových rámců	1
Výška	2000 mm
Šířka	975 mm
Police šířka světlý rozměr	900 mm
Maximální zatížení pole	900 kg
Vhodná pro počet pořadačů	50
Hloubka polic	325 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 325 mm
Druh produktu	Regál na pořadače

## Příslušenství

Sada příček 5dílná	990450
Police, pozinkovaná, s párem traverz	990430