

**Oboustranný podestový žebřík, Počet stupňů včetně platformy: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966270 3
GTIN	4003866419814
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Pohodlné schůdky s podestou se stupni hlubokými 200 mm (sklon schůdků 60°). Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) a lištami ve výši nohou a kolen. Čtyři odpružená říditelná kolečka Ø 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornění:

- **Madlo není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.**
- **Dodává se rozložené na díly připravené k montáži. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Výška plošiny bez zábradlí	0,72 m
Hloubka půdorysné plochy	1,51 m
Počet stupňů včetně platformy	3
Počet říditelných koleček s brzdou	2

Se zábradlím pro plošinu	ano
Hmotnost	31 kg
Ø říditelných koleček	125 mm
Hloubka platformy	800 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Šířka platformy	600 mm
Šířka půdorysné plochy	0,77 m
Pochůznost	oboustranný
Norma	DIN EN 131-7
Sklon schodiště	60 stupeň
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Provedení stupátka	stupeň
Lišta ve výši kolen	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Podestové schůdky