

**Základní regál s policemi, Hloubka 400 mm, Výška / šířka police: 3000/750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990500 3000/750
GTIN	4004514204899
Třída artiklu	96P

**Popis****Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 150 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

**Použití:**

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

**Rozsah dodávky:**

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

**Upozornění:**

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**
- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**

- Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.
- Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.

## Technický popis

Šířka montážního rozměru základního regálu	810 mm
Hloubka	436 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Výška regálů	3000 mm
Počet polic	7
Počet profilových rámců	2
Výška	3000 mm
Šířka	810 mm
Hloubka polic	400 mm
Hloubka regálu	400 mm
Police šířka	750 mm
Maximální zatížení pole	1600 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Police, pozinkovaná Šířka×hloubka 750X400 mm	990580 750X400
--	----------------